

CEPILLO para PISO con block de plástico



CPA FIBRA PVC SERIE 18

Cepillo hecho con **block** de **POLIPROPILENO** estructural de gran resistencia con dos perforaciones roscadas de $\frac{3}{4}$ de pulgada para fijar el bastón.

Fibra de **PVC** italiana de 3 " (7.62 cm) de longitud, engrapada con alambre galvanizado acerado.

Disponible en **6 diferentes colores**: gris, blanco, rojo, verde, amarillo y azul.

* Al cambiar el color del colgador se anexan las siguientes letras al código general, a excepción del color GRIS que no se le anexa letra:

	COLORES			
+				
CÓDIGO	R	G	Y	B

CÓDIGO	LARGO DEL BLOCK	MEDIDAS DE LA PIEZA	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES	
								EN PISO	PALETIZADO
1814-P	14 "	35.6 x 6.7 x 10.1 cm	0.615 kg	12	37.0 x 27.0 x 31.3 cm	7.901 kg	792	-	7920
1818-P	18 "	45.7 x 6.7 x 10.1 cm	0.784 kg	12	46.2 x 27.5 x 31.0 cm	9.948 kg	720	-	7200
1824-P	24 "	61.0 x 6.7 x 10.1 cm	0.996 kg	12	61.5 x 27.5 x 31.0 cm	12.665 kg	432	-	4320

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	E	B	B	I	I	B	B	I	B

RESISTENCIA TÉRMICA

DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80°	53°	130°	85°

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
E	E	E	E	E	E	E	B	E	E	S	B

USOS SUGERIDOS:

El cepillo ideal para *barrer polvos finos* en áreas de mucha sanidad o para *lavado de superficies delicadas*. El **block** de **plástico** no se ve afectado al trabajar en ambientes húmedos.

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo **NO** debe de utilizarse en áreas donde se manejen altas temperaturas o se encuentre en contacto con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de fibra de vidrio (código 1905-F).



- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (*exposiciones intermitentes no le afectan*).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA